

I&J90



dosificación volumétrica de precisión desde bidones de 208,5 litros

I&J90 50cc - 1 litro viscosidades bajas y medias

La I&J90 es una bomba de dosificación volumétrica de precisión que utiliza un pistón cautivo (hueco) para minimizar la entrada de aire durante el ciclo de recarga. Con esta característica, la I&J90 puede trabajar con productos de baja viscosidad con base disolvente u otros fluidos hasta 500 cps. El sistema se puede configurar para 100cc - 1 litro y 50cc - 500cc. El montaje es sobre suelo con 50,8mm de conexión.

I&J95 2,5cc - 100cc viscosidades bajas y altas

La I&J95 es una bomba ligera de dosificación volumétrica de precisión con una entrada de paso 50,8mm y en caso necesario se podría montar directamente a un bidón de 208,5 litros. Hay 2 posibles diseños de bomba: 1. Con pistón cautivo para productos de baja viscosidad y 2. Con pistón sólido para viscosidades medias y altas. Ambos diseños son válidos para cualquier tamaño de dosis requerida




Características

- Accionamiento neumático
- Ligera y fácil de usar / mantener
- Indicada para lubricantes, resinas y prod. químicos.
- Sin tubos o racores externos

I&J80

dosificación precisa - pequeñas dosis



I&J80 dosificación volumétrica dosis de 0,5 - 10cc

La I&J80 es una bomba neumática de dosificación volumétrica que dispensa dosis fiables y repetitivas de cualquier fluido. La máquina se monta con un micrómetro con ajuste de carrera para controlar que las dosis sean exactas y repetitivas con una elevada precisión.

Hay dos tamaños de pistones cautivos para controlar las dosis que van desde 0,5 - 10cc por ciclo a 50 ciclos por minuto.

Características

- Válido para cualquier viscosidad desde líquidos acuosos a pastas autonivelantes
- Tenemos disponibles bombas fabricadas en materiales como acetato, aleación de Aluminio y acero inoxidable, para la compatibilidad con la mayoría de los productos
- Control preciso y repetibilidad usando micrómetro de ajuste
- Diseño compacto con montaje horizontal o vertical

Especificaciones pedido

Déjenos ayudarle a seleccionar el equipo más adecuado para su aplicación. Envíenos por fax el cuestionario completado de la página 34 de este catálogo y le prepararemos una oferta personalizada según sus requerimientos de medida y mezcla.

Este cuestionario también lo puede encontrar en nuestra página web para rellenarlo on-line (www.dotestsl.com).

Modelo

- | | |
|-------|--|
| I&J90 | bomba de pistón cautivo, dosis grandes |
| I&J95 | bomba de pistón cautivo y sólido, dosis medias |
| I&J80 | bomba de pistón cautivo, dosis pequeñas |